

PŘÍPRAVA POTISKU PRO SÍTOTISK

Tisk probíhá rotačním sítotiskem. Umožňuje tisk vektorové grafiky.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Všechny obrázky a loga musí být **vektorová**, texty ve křivkách.

Barevnost – převedte vaši grafiku/logo do **přímých barev PANTONE**

Maximální rozměr potisku – pro kelímek 0,5 l: **130 × 110 mm**

– pro kelímek 0,4 l: **115 × 95 mm**

– pro kelímek 0,3 l: **100 × 80 mm**

BÍLÁ TISKOVÁ BARVA:

Pokud vaše grafika/logo obsahuje bílou tiskovou barvu, doporučujeme použít ji zároveň jako podtisk pod celé logo. Barvy na bílém podtisku lépe vyniknou. Bílou barvu jako podtisk připravujte o **0,2 mm menší** než samotnou grafiku, aby bílá barva při tisku nebyla na okrajích tisku viditelná.

LAK:

Lak zvyšuje trvanlivost potisku při opětovném používání. Lak připravujte o **0,2 mm větší** než samotný potisk.

TISKOVÁ DATA:

Tisková data posílejte jako tiskové pdf.

Velikost dokumentu zvolte o něco větší než velikost samotného potisku (cca o 10 mm). Registrační a řezací značky nastavte na sílu bodu 0,5 b a odsazení značek 0 mm.



Lak nebo bílou podtiskovou barvu umístěte do dokumentu stejné velikosti v jedné barvě (např. černé) a vyexportujte do tiskového pdf, stejně jako samotný potisk.

UPOZORNĚNÍ:

Z technologických důvodů doporučujeme neumísťovat drobné texty a loga do dolní části potisku. Tato část je nejvíce náchylná na možné rozostření tisku. Zároveň v této části dochází k mírné deformaci. U většiny motivů není znatelná. Viditelná bývá především u drobnějších geometrických objektů. Prosíme snažte se proto drobnější texty a loga umístit do horní části grafiky.

Pokud si nejste jisti, zašlete nám Váš návrh k posouzení. Na základě našich zkušeností Vám poradíme s úpravou dat.

Pro absolutní jistotu doporučujeme objednání vzorku.


NÁHLED UMÍSTĚNÍ:

Pro náhled umístění grafiky na kelímku využijte prosím přiloženou šablonu.

Pro kelímek 0,5 l je maximální potisknutelná plocha 130 × 110 mm, vzdálenost potisku od horního okraje: min. 17 mm

Pro kelímek 0,4 l je maximální potisknutelná plocha 115 × 95 mm, vzdálenost potisku od horního okraje: min. 18 mm

Pro kelímek 0,3 l je maximální potisknutelná plocha 100 × 80 mm, vzdálenost potisku od horního okraje: min. 20 mm



Pokud si nevíte rady, obraťte se na nás, rádi Vám s přípravou dat pomůžeme.

V tomto případě posílejte zdrojová data ve křivkách ve formátu **pdf** nebo **ai, eps** verze CS5.